




HWX027HSA

ACB HW Cewka zamykająca 100-130V AC/DC (CC) dostarczane luzem

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana	200 VA
Moc pobierana	5 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP4X
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	100 - 130 V
Napięcie sterowania DC	100 - 130 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	480 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V
Kategoria przepięciowa	2

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak