



85421700



**DALI/DSI Module de commande à encastrer**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension de service 230 - 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Connectivité**

Variateur DALI Oui

**Puissance**

Puissance absorbée (veille) 0,40 W

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Dimensions**

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 33,20 mm

**Courant électrique**

Courant de commande 40 - 40 mA

**Matières**

Couleur Blanc

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Fusible Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges

**Adapté à**

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui