



85421700



DALI/DSI Inserto di controllo - max 64 disp. - 230 V AC

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Connettività

Dimmerabile DALI Sì

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0,40 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Serie

Profondità di installazione 32 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 33,20 mm

Corrente

Corrente di controllo 40 - 40 mA

Materiali

Colore Bianco

Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Fusibile Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi

Adatto per

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì