



85421700



## DALI/DSI Inserto di controllo - max 64 disp. - 230 V AC

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Connettività

Dimmerabile DALI	Si
------------------	----

#### Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0,40 W
-------------------------------	--------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

#### Serie

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità	33,20 mm
------------	----------

#### Corrente

Corrente di controllo	40 - 40 mA
-----------------------	------------

#### Materiali

Colore	Bianco
--------	--------

#### Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Fusibile	Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi
----------	--

#### Adatto per

BERKER K.x / BERKER Q.x / BERKER R.x / BERKER S.x/B.x

#### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----