



85421700



DALI/DSI inbouwmodule, berker.net

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI Ja

Vermogen

Energieverbruik standby 0,40 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 33,20 mm

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 40 - 40 mA

Materiaal

Kleur Wit

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Zekering Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Geschikt voor

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Duurzaamheid

RoHS conform Ja