




85421700



Mecanismo variador DALI/DSI c/ alim.

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento 230 - 230 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Conetividade

Regulação DALI Sim

Potência

Potência absorvida em standby 0,40 W

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Dimensões

Profundidade da montagem 32 mm

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 33,20 mm

Corrente elétrica

Corrente de comando 40 - 40 mA

Materiais

Cor Branco

Texto

Tipo de ligação Com terminais de parafuso

Fusível Com proteção eletrônica contra curto-circuito e sobrecarga

Adequado para

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim