




85421700



DALI/DSI modul, PŽ, sa napojnom jedinicom

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon 230 - 230 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Povezivost

Dimanje DALI Da

Snaga

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 0,40 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

Dimenzije

Ugrađena dubina 32 mm

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Dubina 33,20 mm

Električna struja

Upravljačka struja 40 - 40 mA

Materijali

Boja Bijelo

Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Osigurač S elektroničkom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da