




85421700



DALI/DSI řídicí modul

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí 230 - 230 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Konektivita

Stmívání DALI Ano

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,40 W

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Rozměry

Vestavěná hloubka 32 mm

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 33,20 mm

Elektrický proud

Řídicí proud 40 - 40 mA

Materiál

Barva Bílá

Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Pojistka S elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano