




EE880



Détecteur couloir IR plafond saillie blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement

Réglages

Temporisé	5 S - 15 Min
-----------	--------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	2 - 1000 lx
--------------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	123 mm
Profondeur de montage	0 mm
Hauteur de montage recommandée	3 - 3 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

Matière

Couleur	Blanc
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC) Plastique

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP54
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

Textes

Fonction	Commutation en parallèle de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection
Mode d'installation	Pour montage en plafond

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----