




EE880



### Détecteur couloir IR plafond saillie blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement

##### Réglages

Plage de temporisation	5 S - 15 Min
------------------------	--------------

##### Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	2 - 1000 lx
---------------------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Dimensions

Largeur	123 mm
Profondeur de montage	0 mm
Hauteur de montage recommandée	3 - 3 m

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

##### Matière

Couleur	Blanc
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC) Plastique

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP54
-------------------------	------

##### Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Textes

Fonction	Commutation en parallèle de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection
Mode de montage	Pour montage en plafond

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----