




EE880



RILEV. MOV. CORRIDOI 360° SOFFITTO 1000W

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di movimento

Impostazioni

ritardato	5 S - 15 Min
-----------	--------------

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	2 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Larghezza	123 mm
Profondità di installazione	0 mm
Altezza di montaggio consigliata	3 - 3 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Colore	Bianco
Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) Policarbonato (PC) Plastica

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP54
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	Si

Testo

Funzione	Collegamento in parallelo di più rivelatori per allargare l'area di rilevamento
Tipo di montaggio	Per montaggio a soffitto

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----