




EE880



Korytarzowy czujnik ruchu IR, natynkowy IP54, biały

Właściwości techniczne

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
Typ czujnika	Czujnik ruchu

Ustawienia

Zwłoczny	5 S - 15 Min
----------	--------------

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	2 - 1000 lx
----------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Szerokość	123 mm
Zakres głębokości wbudowania	0 mm
Zalecana wysokość montażu	3 - 3 m

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 50 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Kolor	Biały
Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) Poliwęglan (PC) Tworzywo sztuczne

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP54
------------------------------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

Dodatkowe informacje

Funkcja	Równoległe połączenie kilku czujników w celu zwiększenia obszaru detekcji
Montaż	Do montażu sufitowego

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----