




EE880



Bewegingsmelder IR speciaal voor hallen en gangen, IP54, wit

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Uitvoering sensor	Bewegingssensor

Instellingen

Tijdvertraging	5 S - 15 Min
----------------	--------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	2 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	123 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Aanbevolen montagehoogte	3 - 3 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC) Kunststof

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Teksten

Functie	Parallelschakeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Voor plafondmontage

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----