




EE880



Detektor pohybu 360° stropní na povrch, IP54, 20x4 m, bílá

Technické vlastnosti

Detekce

Typ senzoru	Detektor pohybu
Úhel záběru	360 - 360

Nastavení

Časové zpoždění	5 S - 15 Min
-----------------	--------------

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	2 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Šířka	123 mm
Vestavěná hloubka	0 mm
Doporučená montážní výška	3 - 3 m

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 50 °C
------------------	-------------

Materiál

Barva	Bílá
Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC) Umělá hmota

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Vhodné pro venkovní použití	Ano

Texty

Funkce	Paralelní zapojení několika detektorů pro rozšíření detekční oblasti
Způsob montáže	Pro montáž na strop

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----