



LF308PV

Cartucho fusible PV 10 x 38 mm 1000V DC 8 A

Características técnicas

Fusible

Características del fusible	gPV
Tamaño del fusible	10.3 x 38

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	8 A
----------------------------	-----

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	2,55 W
--	--------

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-1	30 kA
---	-------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión nominal	1000 - 1000 V

Arquitectura

Curva	C
-------	---

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí