



LF308PV

**Cilindrični osigurač PV 10x38 1000V DC 8A**

**Tehničke karakteristike**

**Osigurač**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Karakteristike osigurača | gPV       |
| Veličina osigurača       | 10.3 x 38 |

**Električna struja**

|                |     |
|----------------|-----|
| Nazivna struja | 8 A |
|----------------|-----|

**Snaga**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri I <sub>N</sub> | 2,55 W |
|-----------------------------------------|--------|

**Glavne električne karakteristike**

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nazivna kratkospojna prekidna moć I <sub>cn</sub> AC prema IEC 60898-1 | 30 kA |
|------------------------------------------------------------------------|-------|

**Napon**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Vrsta napajanja | DC            |
| Nazivni napon   | 1000 - 1000 V |

**Arhitektura**

|          |   |
|----------|---|
| Krivulja | C |
|----------|---|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |