



TH210

Router Ip/KNX 24V Ac/Dc - 2 Moduli Din

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Serie

Numero di unità in larghezza	2
------------------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	RJ45
--------------------	------

Testo

Tipo di connessione	Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP
---------------------	---