




EE815



Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de présence

Réglages

Temporisé	1 Min - 1 h
-----------	-------------

Éclairage

Luminosité de déclenchement réglable	5 - 1000 lx
--------------------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	80 mm
Profondeur de montage	70 mm
Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

Matière

Couleur	Blanc
Matériau	Plastique

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP41
---------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
Adapté à un usage extérieur	Oui

Textes

Fonction	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Mode d'installation	Avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds
Type de raccordement	Avec bornes à vis