



TX510



Bewegingssensor KNX 2-kanaals, incl. BCU

Technische karakteristieken

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m
Installatiehoogte	4 - 4 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
Minimale inschakelduur	30 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	60 min
-------------------------	--------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	12 mA
---	-------

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Reikwijdte hoek horizontaal	360 - 360

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Functie	Schakel-, dim-, jaloeziebesturings-, indicator-, geforceerde besturings-, scène-, verwarmings- en tijdschakelaarfuncties, 2-kanaals modus
Montagewijze	Plafondmontage in 60 mm inbouw- of hollewanddoos

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja