



TX510



Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Canale On/Off - Sporgente

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza d'installazione	4 - 4 m
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
Ciclo di lavoro minimo	30 s

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	60 min
-------------------------	--------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Dotazione

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	12 mA
--	-------

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) Policarbonato (PC)
-----------	---

Testo

Funzione	Funzioni di commutazione, regolazione luce, comando per veneziane, invio valore, comando forzato, scenario e riscaldamento, timer, modalità a 2 canali
Tipo di montaggio	Per montaggio a soffitto in scatola 60 da incasso

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si