



TX510



Det. presença 360° ON/OFF KNX saliente

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	4 - 4 m
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
Ciclo de trabalho mínimo	30 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	60 min
--------------------------	--------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	12 mA
---	-------

Deteção

Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)
----------	--

Textos

Função	Funções de comutação, funções de regulação da intensidade da luz, funções de comando de estores, funções do codificador, funções de comando forçado, funções de cenário, funções de aquecimento e funções do temporizador, modo de 2 canais
Modo de instalação	Para montagem no teto à superfície 60 ou caixa de parede oca

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim