



TX510



KNX čidlo přítomnosti 2-kanálové, polozapuštěné, bílá

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška	2,5 - 3,5 m
Instalační výška	4 - 4 m

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
Minimální pracovní cyklus	30 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	60 min
--------------------------	--------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	12 mA
-----------------------------	-------

Detekce

Úhel záběru	360 - 360
Úhel detekce, vodorovný	360 - 360

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
----------	---

Texty

Funkce	Funkce spínání, funkce stmívání, funkce ovládání žaluzií, funkce kodéru, funkce nucené regulace, funkce scén, funkce vytápění a funkce časovače, 2kanálový režim
Způsob montáže	Pro montáž na strop do krabice pod omítku nebo do dutých příček 60 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano