



LF302PV

Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gPV 1000V DC

Technické vlastnosti

Pojistka

Charakteristika pojistek	gPV
Velikost pojistky	10.3 x 38

Elektrický proud

Jmenovitý proud	2 A
-----------------	-----

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,54 W
--	--------

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	30 kA
--	-------

Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Jmenovité napětí	1000 - 1000 V

Architektura

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano