



TCC510S



KNX aanwezigheidsmelder, 1 kanaal aan/uit

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m
Installatiehoogte	4 - 4 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
Minimale inschakelduur	5 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	480 min
-------------------------	---------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Reikwijdte hoek horizontaal	360 - 360

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Functie	Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Met veerbeugels voor plafondinbouw