



TCC510S



KNX čidlo přítomnosti 360° IR, vestavné, bílá mat

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška	2,5 - 3,5 m
Instalační výška	4 - 4 m

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
Minimální pracovní cyklus	5 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	480 min
--------------------------	---------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
-----------------------------	-------

Detekce

Úhel záběru	360 - 360
Úhel detekce, vodorovný	360 - 360

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
----------	---

Texty

Funkce	Propojení několika detektorů za účelem rozšíření detekční oblasti
Způsob montáže	S pružinami pro osazeno do stropu