




EE811



## Aanwezigheidsmelder 360° 2 kanaals

### Technische karakteristieken

#### Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Type sensor	Aanwezigheidsmelder

#### Instellingen

Tijdvertraging	1 - 30 Min
----------------	------------

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1200 lx
--------------------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Afmetingen

Breedte	100 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

#### Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
----------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

#### Teksten

Functie	Koppeling met aanwezigheidsmelder 1-kanaals voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Voor plafondmontage