



Technische karakteristieken

Detectiehoek	360 - 360
Type sensor	Aanwezigheidsmelder

Tijdvertraging	1 - 30 Min
----------------	------------

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1200 lx
--------------------------------	-------------

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Breedte	100 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

Beschermingsgraad IP	IP41
----------------------	------

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Functie	Koppeling met aanwezigheidsmelder 1-kanaals voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Voor plafondmontage