




EE811



Detektor přítomnosti, stropní 360° 2 kanálový

Technické vlastnosti

Detekce

Typ senzoru	Detektor přítomnosti
Úhel záběru	360 - 360

Nastavení

Časové zpoždění	1 - 30 Min
-----------------	------------

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1200 lx
-------------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Rozměry

Šířka	100 mm
Doporučená montážní výška	2,5 - 3,5 m

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Materiál

Barva	Bílá
Materiál	Umělá hmota

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP41
-----------------	------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Texty

Funkce	Zapojení s 1kanálovými detektory přítomnosti za účelem rozšíření detekční oblasti
Způsob montáže	Pro montáž na strop (též do vestavné krabice 60 mm)