



TXA116



**ALIMENT. BUS KNX DOPPIO 2 X 320MA 4M**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 4

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX No

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio 230 - 230 V

Tensione d'uscita 28 - 32 V

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Testo**

Fusibile Con protezione contro il cortocircuito e i sovraccarichi

Derivazione Deve essere collegato il conduttore di terra

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect

**Alimentazione**

Tensione di rete 230 V AC

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si