



TXA116



**Voedingsmodule KNX-bus 2x (30 V=, 320 mA)**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules 4

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Nee

**Spanning**

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 28 - 32 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Teksten**

Zekering Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Aftakpunt Aardleider moet aangesloten worden

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

**Voeding**

Voedingsspanning 230 VAC

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja