



TXA116



Fonte alimentação 2x 30V DC 320mA KNX

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
-------------------------	-------------

Tensão de saída	28 - 32 V
-----------------	-----------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²
---	----------------------------

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²
---------------------------------------	----------------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Textos

Fusível	Com proteção eletrónica contra curto-circuito e sobrecarga
---------	--

Ligação	Tem de ser conectado um condutor de terra protegido
---------	---

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
-----------------	---------------------------------------

Power supply

Tensão de alimentação	230 V CA
-----------------------	----------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----