



TXA116



Napojna jedinica, 2x320mA, KNX, REG

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Ne
---------------------------	----

Napon

Radni napon	230 - 230 V
Izlazni napon	28 - 32 V

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.75 - 2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	0.75 - 2.5 mm ²

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Tekst

Osigurač	S elektroničkom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja
Spajanje/čvorište	Mora se spojiti zaštićeni vodič uzemljenja
Vrsta veze	Sa quickconnect ubodnim klemama

Napajanje

Napon napajanja	230 V AC
-----------------	----------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da