



TXA116



**Napojna jedinica, 2x320mA, KNX, REG**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj modula 4

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX radio Ne

**Napon**

Radni napon 230 - 230 V

Izlazni napon 28 - 32 V

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Presjek krutog provodnika 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Tekst**

Osigurač S elektroničkom zaštitom od kratkog spoja i preopterećenja

Spajanje/čvorište Mora se spojiti zaštićeni vodič uzemljenja

Vrsta veze Sa quickconnect ubodnim klemama

**Napajanje**

Napon napajanja 230 V AC

**Održivost**

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da