



TXA116



Strömförsörjning f KNX 2x 30VDC 640 mA

Tekniska egenskaper

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
---------------	-------------

Utspänning	28 - 32 V
------------	-----------

Anslutning

Area flexibel ledare	0.75 - 2.5 mm ²
----------------------	----------------------------

Area solid ledare	0.75 - 2.5 mm ²
-------------------	----------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Text

Säkring	Med elektroniskt kortslutnings- överbelastningsskydd
---------	--

Skarv	Skyddsledare (jord) måste anslutas
-------	------------------------------------

Anslutningstyp	Med quickconnect snabbanslutningar
----------------	------------------------------------

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----