



MZ527N

**Contatto Ausiliario Segnalazione Guasto Per Salvamotori 1Na 1 A 400 V Ac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	1 A
Corrente nominale 230 V AC15	3,50 A

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Adattatore per guida DIN

**Numero di moduli**

Numero di moduli	0,50
------------------	------

**Connessione**

Tipo di contatto	2NO
Sezione conduttore flessibile	2,5 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	2,5 mm <sup>2</sup>

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	6000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Frequenza**

Frequenza	40 - 60 Hz
-----------	------------

**Durata**

Numero di manovre	10000
-------------------	-------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Durata**

Durata elettrica e numero di cicli	5000
------------------------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 80 °C
------------------------------------	-------------

**Potenza**

Potenza dissipata totale	0,20 W
--------------------------	--------

**Serie**

Larghezza	9 mm
Profondità	68 mm

**Equipaggiamento**

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	0

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Illustrazioni | Disegni

