



MZ527N

Signalni kontakt 2k.o 3A 220/500V

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	1 A
Nazivna struja 230 V AC15	3,50 A

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Adapter za DIN šinu

Kapacitet

Broj modula	0,50
-------------	------

Veza

Vrsta kontakata	2NO
Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 mm ²

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	690 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V
Vrsta napajanja	AC

Frekvencija

Frekvencija	40 - 60 Hz
-------------	------------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	10000
---------------------------	-------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	5000
---	------

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta	-25 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,20 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Širina	9 mm
Dubina	68 mm

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	0

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da

Ilustracije / crteži

