



MZ527N

Signalkontakt

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1 A
Märkström 230 V AC15	3,50 A

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Adapter för DIN-skena

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Anslutning

Anslutningstyp	2NO
Area flexibel ledare	2.5 mm ²
Area solid ledare	2.5 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	690 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	6000 V
Typ av matarspänning	AC

Frekvens

Frekvens	40 - 60 Hz
----------	------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	10000
-----------------------------------	-------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	5000
---	------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,20 W
--	--------

Dimensioner

Bredd	9 mm
Djup	68 mm

Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	0

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Illustrationer | teckningar

