



TCC530E



IP41

KNX system Podtynkowy czujnik obecności 2-kan. z ciągłą reg. natężenia, biały

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Wymiary

Wysokość montażu	4 - 4 m
------------------	---------

Zalecana wysokość montażu	2,5 - 3,5 m
---------------------------	-------------

Ustawienia

Minimalny cykl pracy	5 s
----------------------	-----

Funkcje

Maksymalny cykl pracy	480 min
-----------------------	---------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

Wykrywanie

Kąt detekcji	360 - 360
--------------	-----------

Kąt detekcji w poziomie	360 - 360
-------------------------	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Materiały

Materiał	Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) Poliwęglan (PC)
----------	---

Dodatkowe informacje

Funkcja	Funkcje, np. załączanie, ściemnianie, sceny świetlne, sterowanie wymuszone Z 2 niezależnymi pomiarami strefowymi Możliwość połączenia kilku czujników w celu zwiększenia obszaru detekcji
---------	---

Montaż	Zaciski sprężynowe do zabudowy w suficie
--------	--