



TCC530E



IP41

KNX aanwezigheidsmelder 2 kanaals met constant-lichtregeling

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m
Installatiehoogte	4 - 4 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
Minimale inschakelduur	5 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus	480 min
-------------------------	---------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar	Ja
---------------------------	----

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Reikwijdte hoek horizontaal	360 - 360

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Teksten

Functie	Functies, bijv. schakelen, dimmen, lichtscène, geforceerde bediening Met 2 onafhankelijke zone-registraties Koppeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Met veerbeugels voor plafondinbouw