



TCC530E

IP41

Det. pres. 360° Multicanal KNX encastrar

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	4 - 4 m
Altura recomendada de montagem	2,5 - 3,5 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
Ciclo de trabalho mínimo	5 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	480 min
--------------------------	---------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Âmbito da entrega

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Deteção

Ângulo de deteção	360 - 360
Ângulo de deteção horizontal	360 - 360

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Policarbonato (PC)
----------	--

Texto

Função	Funções, p. ex., comutação, regulação da intensidade da luz, cenários de iluminação, controlo forçado Com 2 zonas de deteção independentes A vincular vários detetores para expandir a área de deteção
Modo de instalação	Com cliques de mola para instalação no teto