



MZ520N

**Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars in MM..N-serie**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	1 A
Nominale stroom 230 V AC15	3,50 A

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	DIN-rail adapter

**Capaciteit**

Aantal modules	0,50
----------------	------

**Aansluiting**

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Doorsnede soepele geleider	2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	2.5 mm <sup>2</sup>

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Type voeding	AC

**Frequentie**

Frequentie	40 - 60 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	50000

**Gebruiksvoorwaarden**

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C
-------------------------------	-------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	0,04 W
----------------------------------	--------

**Afmetingen**

Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

**Uitrusting**

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

