



MZ520N

Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars in MM..N-serie

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
Nominale stroom 230 V AC15	3,50 A

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	DIN-rail adapter

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Aansluiting

Soort contact	1 verbreek + 1 maak
Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	690 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Type voeding	AC

Frequentie

Frequentie	40 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	100000
Elektrische levensduur in aantal cycli	50000

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	0,04 W
----------------------------------	--------

Afmetingen

Breedte	9 mm
Diepte	68 mm

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	1

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

