



MZ520N

Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1 A
Jmenovitý proud 230 V AC15	3,50 A

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Adaptér na lištu DIN

Kapacita

Počet modulů	0,50
--------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1R + 1S
Průřez flexibilního vodiče	2.5 mm ²
Průřez plného vodiče	2.5 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	690 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	6000 V
Typ napájecího napětí	AC

Frekvence

Frekvence	40 - 60 Hz
-----------	------------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	100000
--------------------------------	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	50000
------------------------------------	-------

Podmínky použití

Skladovací/přepravní teplota	-25 - 80 °C
------------------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,04 W
--	--------

Rozměry

Šířka	9 mm
Hloubka	68 mm

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
Počet kontaktů NC	1

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

