



MZ520N

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ 1Α+1Κ ΘΕΡΜΟΜ/ΩΝ ΚΙΝ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	1 A
Όνομαστικό ρεύμα 230 V AC15	3,50 A

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Προσαρμογέας ράγας DIN

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0,50
-------------------	------

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC+1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	2.5 mm ²

Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης Ui	690 V
Όνομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	6000 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

Συχνότητα

Συχνότητα	40 - 60 Hz
-----------	------------

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100000
-------------------------------	--------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-25 - 80 °C

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	50000
--	-------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,04 W
--	--------

Διαστάσεις

Πλάτος	9 mm
Βάθος	68 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	1

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

