



TH210

## Routeur IP/KNX

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Serveur web	Oui
-------------	-----

#### Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

#### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

#### Dimensions

Largeur en modules	2
--------------------	---

#### Raccordement

Type de connexion / prise	RJ45
---------------------------	------

#### Textes

Type de raccordement	Raccordement de tension de service via les bornes de Raccordement Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP
----------------------	---

#### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----