



LF304PV

Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 4A

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristique du fusible	gPV
Taille du fusible	10.3 x 38

Courant électrique

Courant assigné nominal	4 A
-------------------------	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,84 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	30 kA
---	-------

Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension nominale	1000 - 1000 V

Architecture

Courbe	C
--------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui