



TYFS121\_AVANT\_

**Routeur KNX IP Secure, 1 module**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Serveur web	Non
-------------	-----

**Tension**

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

**Réglages**

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Equipement**

Nombre de canaux	8
------------------	---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

**Dimensions**

Largeur en modules	1
--------------------	---

**Raccordement**

Type de connexion / prise	RJ45
---------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Raccordement de tension de service via les bornes de Raccordement Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP
----------------------	---

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui