



TYFS121\_AVANT\_

### Routeur KNX IP Secure, 1 module

#### Caractéristiques techniques

##### Equipement

Serveur web	Non
-------------	-----

##### Tension

Tension de service	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Equipement

Nombre de canaux	8
------------------	---

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

##### Dimensions

Largeur en modules	1
--------------------	---

##### Raccordement

Type de connexion / prise	RJ45
---------------------------	------

##### Textes

Type de raccordement	Raccordement de tension de service via les bornes de Raccordement Avec raccord RJ45 pour réseaux Ethernet/IP
----------------------	---

##### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----