



TYFS121\_AVANT\_

**Interfaccia router IP/KNX Secure 1M**

**Caratteristiche tecniche**

**Equipaggiamento**

Web server	No
------------	----

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Equipaggiamento**

Numero di canali	8
------------------	---

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

**Serie**

Numero di unità in larghezza	1
------------------------------	---

**Connessione**

Tipo di connettore	RJ45
--------------------	------

**Testo**

Tipo di connessione	Collegamento tensione d'esercizio attraverso morsetto di collegamento Con collegamento RJ45 per reti Ethernet/IP
---------------------	---

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si