



TYFS121\_AVANT\_

**KNX/IP Secure-router, 1 module**

**Technische eigenschappen**

**Samenstelling**

Webserver	Nee
-----------	-----

**Spanning**

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Samenstelling**

Aantal kanalen	8
----------------	---

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Bediening en signalering**

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Aantal breedte-eenheden	1
-------------------------	---

**Aansluiting**

Type connector/steker	RJ45
-----------------------	------

**Teksten**

Aansluitwijze	Netspanning-aansluiting via aansluitklemmen Met RJ45-aansluiting voor ethernet/IP-netwerken
---------------	--

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja